

品番：EA742GC-6

品名：温湿度データロガー(USBタイプソフト付)



販売価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/03 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05720566+05720580
測定範囲	温度: -20～+70℃、湿度: 0～100% RH(at23℃)	精度(±1digit)	温度: ±0.5℃、湿度: ±3%RH (2～98%RH)
分解能	温度: 0.1℃、湿度: 0.1%RH	記憶容量	16, 000データ
電源	CR2032×2個	サイズ	38(W)×19(D)×60(H)mm
重量	28g(本体のみ)		
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。			
付属品	本体、壁付ブラケット、インターフェイス、ベーシックソフト		
大容量メモリで長期間の倉庫・グリーンハウス・製造ラインなどの管理に。			
本体を追加していくことで、倉庫やグリーンハウス内の複数の場所の温湿度管理が簡単にできます。			

代替品

	品番 EA742GC-6A コメント 変更点:ソフト販売→本体のみ
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.