

品番：EA742GC-7

品名：温度・湿度・気圧データロガー

	販売価格	84,000円(税抜)／92,400円(税込)		
	カタログ価格	84,000円(税抜)／92,400円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/03 09:32現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05721765 (testo176H1)
測定範囲	温度: -20～+70℃ 湿度: 0～100%RH	チャンネル数	4ch (外付温湿×2)
分解能	温度: 0.1℃ 湿度: 0.1%RH	精度	温度: ±0.2℃ 湿度: ±2%
記録容量	200万データ	電源	5903リチウム電池×1個(付属)
サイズ	63(W)×33(D)×103(H)mm	重量	220g
防水機能	IP65	計測間隔	1秒～24時間
インターフェイス	USB (PCと接続)、SDカード (データ収集用)	電池寿命	8年 (計測間隔: 15分、+25℃の環境で)
付属品	壁掛けブラケット、ロック、出荷検査書		
温度・湿度・露点演算・絶対湿度測定が可能			
柔軟な構成を可能にするセンサ外付けタイプのデータロガー			
最大で2本の温度または温度／湿度プローブ (別売) を接続して、個別の要件に合わせて室内や恒温恒湿槽に設置できます。			
温湿度データロガーは、クリーンルーム、恒温恒湿槽、インキュベータ、空調設備など、研究開発や製薬分野での厳密な温度・湿度モニタリングに適しています。			
温湿度プローブはケーブルタイプなので、狭い場所にも設置しやすく、温度と湿度を最大2つつ同時に記録可能			

ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
簡単にバッテリー交換可能
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
限界値逸脱の表示
※mini-B USBケーブルは同梱されておりません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用ください。また、SDカードは2GBのみに対応しております。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番 EA742GC-16 コメント
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.