

品番 : EA742GC-9

品名 : 温度湿度プローブ(ケーブル無)



販売価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 15:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0814ページ		



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05722154
測定範囲	温度:-30~50°C 湿度:0~100%RH	センサーサイズ	φ15×110mm(先端: φ12mm)
仕様	ケーブルなし	適合本体	EA742GC-16
デジタル温湿度プローブ(φ12 mm)をプラグインして相対湿度と温度を高精度に測定します。			
空気の温度と湿度を迅速かつ確実に測定			
コンパクトにロガーに直接プラグイン			
保管倉庫、冷蔵保管場所、作業室、または空調/換気ダクトの温度と相対湿度の測定に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.