

品番 : EA742GD-10

品名 : データロガー親機(中継器兼用)



販売価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-L700R
サイズ	114×35×80mm	重量	230g(電池含む)
電源	USBバスパワー、または単3電池×2本(付属)、ACアダプタ(別売)	付属品	USB通信ケーブル1.5m×1本、解析ソフトウェア(CD-ROM)、取扱説明書
無線規格	ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW	適用データロガー	EA742GC-21、EA742GB-91
対応インターフェイス	Windows10、8.1、8、7(全て64bit/32bit 日本語版) ※最新のサービスパックをインストールしていること メモリ:4GB以上(32bit)、8GB以上(64bit)、ハードディスク:4GB以上の空き容量 USBポート、CD-ROMドライブを有する事	材質	ポリカーボネート
表示	LED	通信距離	屋外見通し約400m／屋内見通し約100m ※通信距離は使用環境により異なります
通信	USB	接点容量	無電圧接点:2接点 最大定格:AC/DC240V 80mA ※親機として使用時

使用環境	0～50℃、85%rh以下(結露なきこと)	電池寿命	中継器モードで約6ヶ月 ※中継器に子機1台接続、リアルタイム 間隔10分の場合
無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。			
親機、中継器兼用(スイッチで切り替え可能)			
パソコンへ接続して中継器および子機を制御			
2つの警報出力機能付(親機のみ) 警報ブザーやランプに接続し、警報時の監視に使用可能 ※親機と中継器は兼用ですが、中継器に設定した場合、警報出力は作動しません。親機のみの機能です。			
最大60台のネットワーク通信が可能です。			
子機の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収を無線通信でおこないます。データ解析用のソフトウェアが標準付属です。 ※ご使用には別途子機(温度タイプまたは温湿度タイプ)が必要です。			
遮蔽物のない見通しの良い屋外直線で約400mです(屋内の場合、約100m) 障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。 ※無線到達距離は、無線環境で異なります。			
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			
※注意※ 本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。 本器を分解、改造することは法律で禁じられています。 また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。 (This product is designed for only use in Japan.)			

株式会社エスコ
 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.