品番：EA742GH

品名：電力データロガー

販売価格	113,000円（税抜）／ 124,300円（税込）			
カタログ価格	113,000円（税抜）／124,300円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 04:01現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				






モデルチェンジ内容 21/12/09 ●ｹｰｽ色 旧:ｸﾞﾚｰ(PVC)/濃いｸﾞﾚｰ縁取り(PVC) 新:黒(PVC)/青縁取り(ﾅｲﾛﾝﾊﾟｲﾙ) (NO.52･53 0963)

仕様

メーカー	日置電機（HIOKI）	型番	PW3360-10
測定ライン	単相2線、単相3線、三相3線、三相4線	測定項目	電圧･電流実効値、電圧･電流基本波値、 電圧･電流基本波位相角、周波数、 電圧･電流波形ピーク （絶対値、有効･無効･皮相電力、力率･変位力率、 有効･無効電力量、有効･無効電力デマンド量、 有効･無効電力デマンド値、力率デマンド、パルス入力）
測定レンジ	電圧：AC600V、 交流電流：500.00mA～5.0000kA（使用センサによる）、 50.000mA～5.0000A（漏れ電流のみ）	電力レンジ	300.00W～9.0000MW （電圧/電流レンジと測定ラインとの組合わせによる）
力率	0.00～1.00	機能	結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
クランプ内径	46mm（EA742HF-2）	電源	AC100V(50/60Hz)～240V バッテリパック（別売）：DC 7.2V
サイズ	180（W）×50（D）×100（H）mm	重量	550g

インターフェイス	SDメモリカード(別売)、LAN、USB、パルス出力	付属品	電圧コード×各色1本 (黒・赤・黄・青)、ACアダプタ、USBケーブル×1本、測定ガイド、 カラースパイラルチューブ×1セット、クランプセンサ色区別用(各色2個)、クランプセンサコード結束用(黒各5個)、 携帯用ケース
連続使用時間	8時間		
設定ナビ画面が確実な接続をサポート			
3回路が同時に測定可能 (同一電源系統、単相2線で)			
SDカードにデータを長期保存可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.