品番: EA742GH-1

品名: [EA742GH用] クランプセンサー



販売価格	39,600円(税抜)/ 43,560円(税込)					
カタログ価格	39,600円(税抜)/43,560円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/05 12:52現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0799ページ0800ページ					







什样

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	9669			
オプションセンサー	φ55mm、8×20mmブスバー	仕様	EA708BW-1A、EA742GH、 EA742HF用センサー			
定格測定電流	AC1000A	最大測定電流 (45~66Hz)	1000A連続			
出力レート	AC0.5mV/A	振幅確度(45~66Hz)	±1.0% rdg. ±0.01% f.s.			
位相確度(45~5kHz)	±1°	周波数特性(振幅)	40 Hz~5 kHzで±2% (確度からの偏差)			
対地間最大定格電圧	AC600Vrms以下	使用温湿度範囲	0~50℃,80%rh以下(結露しないこと)			
定格	CATIII 600V	防じん防水性	規定なし			
サイズ	99.5(W)×188(H)×42(D)mm	重量	590g			
コード長	3m	出力端子	BNC端子			
商用電源ライン・インバータに対応						

株式会社エスコ