

品番：EA742GL

品名：デジタル温度・湿度計



販売価格	32,000円(税抜)／35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜)／35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/23 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0809ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-140TRH
測定項目	温度・湿度・湿球温度	測定範囲	温度:0～50℃、 湿度:10～95%RH 湿球温度:温度・湿度の測定範囲において演算表示
分解能	0.1℃/0.1%RH/0.1℃	測定精度	温度:±0.6℃ 湿度±3%RH(at 10～40℃)、±5%rh(その他)
電源	単4電池×4本(付属)	サイズ	本体:68(W)×31(D)×168(H)mm、 プローブ:φ14×220mm
コード長	510mm	重量	約273g(電池含む)
サンプリング	約1秒	電池寿命	バックライトON:60時間 バックライトOFF:200時間
材質	指示計・センサ:ABS樹脂	付属品	ハードケース、取扱説明書、試験成績書
表示範囲	温度:-12.0～62.0℃ 湿度:0%rh～100%rh 湿球温度(Wb):-13.4℃～59.9℃	保存温度	-10℃～50℃

空調・室内環境測定用に最適な多機能(温度・湿度・湿球温度表示)温湿度計です。

持ち運びに便利なハンディータイプです。

温度、湿度以外に湿球温度も表示。最高 (Max) と最低 (Min)、さらに測定値の変化が激しい場合に表示固定するHOLD機能付です。

暗い場所でも読み取りできる表示面バックライト付、さらに指示計本体裏にビス穴を用意、指示計を固定する測定に便利です。

無駄な電池消費を防ぐオートパワーオフ機能付。

センサーケーブルは収納し易いカールコードを採用

トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番 EA742DH-1 コメント
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.