

品番 : EA742H-1

品名 : データロガー用データ収集器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,600円(税抜) / 10,560円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,600円(税抜) / 10,560円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/19 19:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0788ページ0802ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--|----------|---|
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR5091 |
| サイズ | 83(W)×19(D)×61(H)mm | 重量 | 43g |
| コード長 | 1m | インターフェース | USB2.0 (対応OS:Windows XP、Vista、7、 Windows10) |
| 通信方法 | データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0、Full Speed対応 | 適合品番 | EA742HD-1、-2、-3、HE、HF、HG用 |
| 電源 | バスパワーで動作 | 機能 | 設定: LR5000sロガーと赤外線通信 し、設定の送信/取得 グラフ機能: 最大16chまでのグラフ表 示、統計データ表示他 印刷: グラフと統計データ他 エクスポート機能 (データのCSV出力、 EXCEL貼り付け) インポート機能 (クランプ電力計3169 のテキストファイル読み込み ※記録間 隔1秒以上のデマンドパラメータのみ 可能) データ加工: スケーリング、電力演算、 電力料金計算、稼働率計算、積算、露 点温度計算、項目間演算 |
| 付属品 | ・USBケーブル(1m)×1 ・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 | 使用温湿度範囲 | 温度:0°C~40°C、湿度:80%RH以下 (結露なきこと) |

収集したデータをPCに転送。

付属ソフトで、データを簡単にグラフ化・印刷できます。

付属ソフトで、カーソル間の最大値/最小値/平均値などを演算可能。

屋内使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.