品番: EA742H-1

品名:データロガー用データ収集器



販売価格	9,600円(税抜)/10,560円(税込)				
カタログ価 格	9,600円(税抜)/10,560円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/05 18:08現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0800ページ0816ページ				





## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	LR5091
サイズ	83(W)×19(D)×61(H)mm	重量	43g
コード長	1m	インターフェース	USB2.0 (対応OS:Windows XP、Vista、7、 Windows10)
通信方法	データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0、Full Speed対応	適合品番	EA742HD-1、-2、-3、HE、HF、HG用
電源	バスパワーで動作	機能	設定: LR5000sロガーと赤外線通信 し,設定の送信/取得 グラフ機能: 最大16chまでのグラフ表 示,統計データ表示他 印刷: グラフと統計データ他 エクスポート機能 (データのCSV出力, EXCEL貼り付け) インポート機能 (クランプ電力計3169 のテキストファイル読み込み ※記録間 隔1秒以上のデマンドパラメータのみ 可能) データ加工: スケーリング,電力演算, 電力料金計算,稼働率計算,積算,露 点温度計算,項目間演算
付属品	・USBケーブル(1m)×1 ・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1	使用温湿度範囲	温度:0℃~40℃、湿度:80%RH以下 (結露なきこと)

収集したデータをPCに転送。

付属ソフトで、データを簡単にグラフ化・印刷できます。

付属ソフトで、カーソル間の最大値/最小値/平均値などを演算可能。

屋内使用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.