品番: EA742H-2

品名:データロガー用データ収集器



販売価格	<b>50,600円</b> (税抜)/ 55,660円(税込)				
カタログ価 格	50,600円(税抜)/55,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/05 18:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0800ページ0816ページ				



## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	LR5092
サイズ	91(W)×31(D)×141(H)mm	重量	213g
電源	単3電池×2本(付属)	インターフェイス	USB2.0 (対応OS:Windows XP、Vista、7、 Windows10対応)
通信方法	データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0、Full Speed対応	表示部	データミニ設定条件 収集データ (リスト, グラフ, 数値他)
内部メモリ	60,000データ×16 ch (瞬時値) 15,000データ×16 ch (統計値) データミニの設定 (最大1条件)	外部記憶	SDメモリカード データミニの記録データ (ほぼ無制限), 設定 (最大16条件)を保存
連続使用時間	約12時間	データ収集	約500回
機能	データミニ ⇒内部メモリ/SDカードへ データ収集, 収集後グラフ表示 内部メモリ/SDカード ⇒データミニへ 設定・時計転送 データミニ ⇒PCへデータ転送 PC ⇒データミニへ設定・時計転送	適合品番	EA742HD-1、HD-2、HD-3、HE、HF、 HG用
付属品	<ul><li>・取扱説明書×1</li><li>・操作ガイド×1</li><li>・USBケーブル(1m)×1,</li><li>・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1</li></ul>	使用温湿度範囲	温度:0℃~40℃、湿度:80%RH以下 (結露なきこと)

収集したデータをPCに転送。

記録したデータを内部メモリに収集、画面でグラフ表示。最大、最小、平均値表示ができます。

データミニのデータを内部メモリまたはSDカードに保存

屋内使用

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.