

品番：EA742H-2

品名：データロガー用データ収集器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 50,600円(税抜) / 55,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 50,600円(税抜) / 55,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/10 01:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0788ページ0802ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|----------|--|
| メーカー | 日置電機 (HIOKI) | 型番 | LR5092 |
| サイズ | 91(W)×31(D)×141(H)mm | 重量 | 213g |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | インターフェイス | USB2.0 (対応OS: Windows XP、Vista、7、Windows10対応) |
| 通信方法 | データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0、Full Speed対応 | 表示部 | データミニ設定条件 収集データ (リスト, グラフ, 数値他) |
| 内部メモリ | 60,000データ × 16 ch (瞬時値) 15,000データ × 16 ch (統計値) データミニの設定 (最大 1条件) | 外部記憶 | SDメモリカード データミニの記録データ (ほぼ無制限), 設定 (最大16条件)を保存 |
| 連続使用時間 | 約12時間 | データ収集 | 約500回 |
| 機能 | データミニ ⇒ 内部メモリ/SDカードへ データ収集, 収集後グラフ表示 内部メモリ/SDカード ⇒ データミニへ 設定・時計転送 データミニ ⇒ PCへデータ転送 PC ⇒ データミニへ設定・時計転送 | 適合品番 | EA742HD-1、HD-2、HD-3、HE、HF、HG用 |
| 付属品 | ・取扱説明書×1 ・操作ガイド×1 ・USBケーブル(1m)×1, ・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 | 使用温湿度範囲 | 温度: 0℃～40℃、湿度: 80%RH以下 (結露なきこと) |

収集したデータをPCに転送。

記録したデータを内部メモリに収集、画面でグラフ表示。最大、最小、平均値表示ができます。

データミニのデータを内部メモリまたはSDカードに保存

屋内使用

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.