

品番：EA742HB-11

品名：熱電対]温度データロガー



販売価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
カタログ価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/08 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0802ページ		




#### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR5021
仕様	本体のみ	測定範囲(2ch)	-40~800℃
分解能	0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)	精度	±1℃(-40~800℃)
測定間隔	1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分	記録容量	最大60,000データ 統計値記録: 15,000データ/ch
記録モード	瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録	記録方法	ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
使用可能範囲	0~50℃、80%RH以下	インターフェース	通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
電源	単3電池×2本(付属)	電池寿命	約1年(記録間隔1分,画面省電力モード,瞬時値記録,20℃環境にて) 約1か月(記録間隔1秒,画面省電力なし,瞬時値記録,20℃環境にて)
サイズ	79(W)×37(D)×60(H)mm	重量	160g(電池含む)
その他機能	常に1回前の記録データをバックアップ	防じん防水性	なし

	プ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持		
付属品	取扱説明書×1, 操作ガイド×1		
別売データ収集器 (EA742H-1・-2) を使ってPCにデータを転送可能。			
K熱電対専用の2チャンネル温度計測			
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ			
一目で分かりやすい2チャンネル表示			
記録を停止しないでPCにデータ転送可能 (別売りオプションが必要)			
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)			
大容量の内部メモリ (1chあたり60000データ)			
電池がなくなっても測定データは消えません。			
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA742HD-11</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.