品番: EA742HB-11

品名:熱電対]温度データロガー



販売価格	38,500円(税抜)/ 42,350円(税込)				
カタログ価 格	38,500円(税抜)/42,350円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/05 18:40現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0816ページ				



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	LR5021
仕様	本体のみ	測定範囲(2ch)	-40~800°C
分解能	0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40 ~800℃)	精度	±1°C(−40~800°C)
測定間隔	1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分	記録容量	最大60,000データ 統計値記録: 15,000データ/ch
記録モード	瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を 記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間 隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を 記録	記録方法	ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
使用可能範囲	0~50℃、80%RH以下	インターフェース	通信アダプタまたはデータコレクタと赤 外線通信
電源	単3電池×2本(付属)	電池寿命	約1年(記録間隔1分,画面省電力モード,瞬時値記録,20℃環境にて) 約1か月(記録間隔1秒,画面省電力なし,瞬時値記録,20℃環境にて)
サイズ	79(W)×37(D)×60(H)mm	重量	160g(電池含む)
その他機能	常に1回前の記録データをバックアッ	防じん防水性	なし

	プ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持					
付属品	取扱説明書×1,操作ガイド×1					
別売データ収集器(EA742H-1·-2)を使ってPCにデータを転送可能。						
K熱電対専用の2チャネル温度計測						
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ						
一目で分かりやすい2チャネル表示						
記録を停止しないでPCにデータ転送可能(別売りオプションが必要)						
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)						
大容量の内部メモリ (1chあたり60000データ)						
電池がなくなっても測定データは消えません。						
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.