

品番 : EA742HC-10

品名 : ワイヤレス温湿度ロガー



販売価格	69,500円(税抜)／76,450円(税込)		
カタログ価格	69,500円(税抜)／76,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0802ページ		



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	LR8514※ESCOオリジナルセット品
測定範囲 (温度2ch+湿度2ch)	温度:-40~80°C、湿度:0~100%RH	仕様	本体+センサー
測定項目	温度・湿度	精度	温度:±0.5°C(10~60°C), 湿度:±3%RH(20~30°C, 20%~90%RH)
記録間隔	0.5秒~30秒、1分~60分(14切替)	記録容量	最大500,000データ/1ch
記録モード	瞬時値記録	表示内容	測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
機能	警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン	電源	単3電池×2本(付属) AC100~240Vアダプタ(別売) 外部電源
連続使用時間	約3.5か月(記録間隔1分, Bluetooth OFF) 約20日(記録間隔1秒, Bluetooth ON) 約5日(記録間隔0.5秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)	サイズ	85(W)×31(D)×61(H)mm
重量	95g(電池含まず)	対応機器	Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、Androidスマートフォンま

			たはAndroidタブレット端末、 【通信距離】: 見通し30m(PC、タブレットの性能による)
用途	工場や農業現場の環境温度・湿度管理に。	付属品	CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ),測定ガイド×1,電波使用上の注意×1
タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。			
2か所の温度・湿度をそれぞれ同時記録、比較調査に便利			
設置スペースを気にしない小型2chモデル			
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)			
記憶容量 1chあたり50万データ			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.