

品番：EA742HD-11

品名：電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)



販売価格	65,100円(税抜) / 71,610円(税込)		
カタログ価格	65,100円(税抜) / 71,610円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 (2026/06/07 22:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0788ページ		



#### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR8515
仕様	本体のみ ※本体のみでは使用不可。 別売センサーと同時に使用して下さい。	測定項目	電圧、熱電対K・T
測定範囲(2ch)	本体電圧：±50mV～±50V、 K：-200～999.9℃、 T：-200～400℃(別売センサー：90℃ まで)	チャンネル数	2ch(電圧・熱電対についてchごと設定 可能, ch間絶縁) 入力端子:M3ネジ端子台
最大入力電圧	DC±50V,チャンネル間最大電圧 DC60V	精度	電圧：±0.05mV(50mVレンジ)、 熱電対：±0.8℃(熱電対K：-100 ～999.9℃時)
表示内容	測定値、日付、時刻、記録データ数、最 大値、最小値、平均値等	記録間隔	0.1秒～30秒、1分～60分(16切替)
記録容量	最大500,000データ/1ch	電源	・単3電池×2本(付属) ・AC100～240Vアダプタ(別売) ・外部電源
連続使用時間	約2.5か月(記録間隔1分, BluetoothR OFF) 約7日(記録間隔1秒, BluetoothR ON) 約2日(記録間隔0.1秒, LR8410また はLR8416でリアルタイム測定時)	サイズ	85(W)×38(D)×75(H)mm

重量	126g(電池含まず)	機能	警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
対応機器	Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、 【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)	用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熱流センサを繋いで手軽に熱の流れを確認に。</li> <li>・電機・自動車・輸送機の各種試験に。</li> <li>・日射計を繋いでPVのメンテナンスに。</li> <li>・電圧と温度の相関を確認に。</li> </ul>
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ)</li> <li>・測定ガイド×1</li> <li>・電波使用上の注意×1</li> </ul>		
1台で電圧入力、熱電対K、Tに対応			
タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.