品番: EA742HF-1

品名: [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー



販売価格	26,400円 (税抜)/29,040円(税込)				
カタログ価 格	26,400円(税抜)/29,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/05 12:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0799ページ				



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	9660
オプションセンサー	φ15mmクランプ	定格1次電流	交流100A
最大入力電流	130A連続	出力電圧	交流1mV/A
振幅確度(45~66Hz)	±0.3%rdg、±0.02%f.s	測定可能導体径	φ15mm以下
位相確度(45~5kHz)	±1°	周波数特性(振幅)	40Hz~5kHz±1.0%(振幅確度からの 偏差)
対地間最大定格電圧	AC300V rms以下	使用温湿度範囲	0~50℃,80%rh以下(結露しないこと)
定格	CATIII 300 V	防じん防水性	規定なし
サイズ	46(W)×21(D)×135(H)mm	重量	230g
コード長	3m	出力端子	BNC端子
適合品番	EA742GH-0、EA708BW-1B、-2B用		

商用電源ライン・インバータに対応

狭い箇所でも電線をクランプしやすい小型形状

負荷電流用、電圧出力型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.