品番: EA742HF-2

品名: [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー



販売価格	28,600円(税抜)/31,460円(税込)					
カタログ価 格	28,600円(税抜)/31,460円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/05 13:02現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0799ページ					



## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	9661	
定格1次電流	交流500A	最大入力電流 (45~66Hz)	550A連続	
出力電圧	交流1mV/A	振幅確度(45~66Hz)	±0.3%rdg、±0.01%f.s	
位相確度(45~5kHz)	±0.5°	周波数特性(振幅)	40Hz~5kHz±1.0%(振幅確度からの 偏差)	
対地間最大定格電圧	AC600V rms以下	使用温湿度範囲	0~50℃,80%rh以下(結露しないこと)	
防じん防水性	規定なし	測定可能導体径	φ46mm以下	
サイズ	77(W)×42(D)×151(H)mm	重量	380g	
定格	CATIII 600V	コード長	3m	
出力端子	BNC端子	適合品番	EA742GH-0、EA708BW-1B、-2B用	

商用電源ライン・インバータに対応

負荷電流用、電圧出力型