

品番 : EA742HF-7

品名 : [EA742HF用] クランプセンサー



販売価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 19:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0788ページ		



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	9695-02
オプション	φ 15mmクランプセンサー	定格	CATIII 300V
定格測定電流	AC 50A	最大測定電流 (45~66Hz)	60A連続
出力レート	AC10mV/A	振幅確度(45~66Hz)	±0.3%rdg.±0.02%f.s.
位相確度(45~5kHz)	±2°	周波数特性(確度からの偏差)	40Hz~5kHzで±1%以内
対地間最大定格電圧	AC300V rms以下(絶縁導体)	使用温湿度範囲	0~50°C, 80%rh以下(結露しないこと)
サイズ	50.5(W)×18.7(D)×58(H)mm	重量	50g
出力端子	M3端子台	適合品番	EA742HF、旧EA742GH用

CE非対応

使用する場合は、EA742HF-8が必要です。

商用電源ライン・インバータに対応

狭い箇所でも電線をクランプしやすい小型形状

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.