


品番 : EA742HK-2

品名 : AC10A[EA742HK用]リークセンサー



販売価格	31,900円(税抜) / 35,090円(税込)		
カタログ価格	31,900円(税抜) / 35,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0788ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	9657-10
仕様	φ40mmリーククランプセンサー	定格一次電流	AC10A(漏電電流 50/60Hz)
最大許容入力 (45~66Hz)	30A連続	出力電圧	AC100mV/A
振幅確度 (45~66Hz)	±1.0%rdg.±0.05%f.s.	位相確度	±3°以内(50または60Hz)
周波特性(振幅)	40Hz~5kHzにおける±3%以内 (確度からの偏差)	対地間最大定格電圧	AC300Vrmp以下 (絶縁電導、測定カテゴリIII)
サイズ	74(W)×42(D)×145(H)mm	コード長	3m
重量	380g	付属品	取扱説明書

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.