品番: EA742HK-3

品名: AC10A リークセンサー(分岐回路用)



販売価格	<b>28,600円</b> (税抜)/31,460円(税込)			
カタログ価 格	28,600円(税抜)/31,460円(税込)			
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/05 12:20現在)			
商品入数	1 販売単位 台			
カタログページ	0799ページ0800ページ0801ページ			





## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	9675
オプションセンサー	φ30mmリーククランプセンサー	サイズ(W×D×H)mm	60×23.6×112.5
重量(g)	160	材質	樹脂
ケーブル長	3m	クランプ内径	30mm
使用温度範囲	0℃~50℃	定格電流	AC10A(漏洩電流, 50/60 Hz)
最大許容入力 (45~66Hz)	10A連続	出力電圧	AC100mV/A
周波数特性	40Hz∼5kHz	基本確度(振幅)	±1.0%rdg ±0.005%f.s.
位相確度	±5°以内 (50または60Hz)	周波数特性(振幅)	40Hz~5kHzにおいて±5%以内 (確 度からの偏差)
測定可能導体	絶縁導体	測定可能導体	φ30mm以下
適合品番	EA742GH-0、EA708BW-1B、-2B用	用途	系統電源品質管理用(BNC端子)漏れ 電流測定に。
付属品	取扱説明書		

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.