

品番：EA742HK-3

品名：AC10A リークセンサー(分岐回路用)



販売価格	28,600円(税抜) / 31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜) / 31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 00:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0787ページ0788ページ0789ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	9675
オプションセンサー	φ30mmリーククランプセンサー	サイズ(W×D×H)mm	60×23.6×112.5
重量(g)	160	材質	樹脂
ケーブル長	3m	クランプ内径	30mm
使用温度範囲	0℃～50℃	定格電流	AC10A(漏洩電流, 50/60 Hz)
最大許容入力 (45～66Hz)	10A連続	出力電圧	AC100mV/A
周波数特性	40Hz～5kHz	基本確度(振幅)	±1.0%rdg ±0.005%f.s.
位相確度	±5°以内 (50または60Hz)	周波数特性(振幅)	40Hz～5kHzにおいて±5%以内 (確度からの偏差)
測定可能導体	絶縁導体	測定可能導体	φ30mm以下
適合品番	EA742GH-0、EA708BW-1B、-2B用	用途	系統電源品質管理用(BNC端子)漏れ電流測定に。
付属品	取扱説明書		

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.