

品番：EA742JG

品名：デ-ター-カ-インテリジ-ントウォーターチェッカー



販売価格	61,100円(税抜) / 67,210円(税込)		
カタログ価格	61,100円(税抜) / 67,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0765ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	IWC-6SD
仕様	本体+ソフトケース	測定項目	<ul style="list-style-type: none"> ●pH ●ORP ●導電率 ●温度 ●塩分 ●溶存酸素
測定範囲	<ul style="list-style-type: none"> ●pH: 0~14pH ●ORP: -1999~+1999mV ●導電率: 0~200.0 μS/cm 0.2~2.000mS/cm 2~20.00mS/cm 20~200.0mS/cm ●温度: 0~65℃ ●塩分: 0~12.00% (0~60℃) ●溶存酸素: 0~20.0mg/L 	分解能	<ul style="list-style-type: none"> ●pH: 0.01pH ●ORP: 1mV ●(導電率) 0~200.0 μS/cm: 0.1 μS/cm 0.2~2.000mS/cm: 0.001mS/cm 2~20.00mS/cm: 0.01mS/cm 20~200.0mS/cm: 0.1mS/cm ●温度: 0.1℃ ●塩分: 0.01% ●溶存酸素: 0.1mg/L
精度	<ul style="list-style-type: none"> ●pH: ±(0.02pH+2dgt) ●ORP: ±(0.5%+2dgt) ●導電率: ±(2%FS+1dgt)または100mS未満 	表示	4.5桁 液晶表示、グリーンバックライト

	<ul style="list-style-type: none"> ●温度:±0.8℃ ●塩分:±0.5%FS ●溶存酸素:±0.4mg/L 		
サンプリング	1回/秒	使用温湿度	0～50℃、85%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度	-10～60℃、85%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)	電源	単3電池×6本(付属)、またはACアダプター(別売)
電池寿命	<ul style="list-style-type: none"> ●通常測定時:約145時間 ●データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用) 	センサープローブ別売	EA742JG-11A～-15からお選び下さい。
サイズ	68(W)×45(D)×177(H)mm	重量	約489g(電池含む)
機能	<ul style="list-style-type: none"> ●データホールド ●MAX/MINメモリ機能 ●グリーンバックライト ●オートパワーオフ(10分 解除可) ●SDカードデータ記録 ●データロガー 	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●ソフトケース ●単3形乾電池×6本(テスト用) ●取扱説明書(保証書付)
データは自動記録と手動記録から選択可能。自動記録のサンプリング設定時間は1～3600秒の間で11段階より選択可能			
SDカードは別売です。			
pH計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器			
記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるCSV形式で、様々な用途に活用できます			
測定に合わせてセンサーが交換でき、1台で様々な測定が可能です。			
RS232出力端子付			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.