品番: EA742JG

品名:データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー



販売価格	<b>62,500円</b> (税抜)/ 68,750円(税込)				
カタログ価格	62,500円(税抜)/68,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/14 13:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0777ページ				









メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	IWC-6SD
仕様	本体+ソフトケース	測定項目	●pH ●ORP ●導電率 ●温度 ●塩分 ●溶存酸素
測定範囲	<ul> <li>●pH:0~14pH</li> <li>●ORP:-1999~+1999mV</li> <li>●導電率:0~200.0 μ S/cm</li> <li>0.2~2.000mS/cm</li> <li>2~20.00mS/cm</li> <li>20~200.0mS/cm</li> <li>●温度:0~65℃</li> <li>●塩分:0~12.00%(0~60℃)</li> <li>●溶存酸素:0~20.0mg/L</li> </ul>	分解能	●pH:0.01pH ●ORP:1mV ● (導電率)0~200.0 μS/cm:0.1 μS /cm 0.2~2.000mS/cm: 0.001mS/cm 2~20.00mS/cm:0.01 mS/cm 20~200.0mS/cm:0.1 mS/cm ●温度:0.1℃ ●塩分:0.01% ●溶存酸素:0.1mg/L
精度	●pH:±(0.02pH+2dgt) ●ORP:±(0.5%+2dgt) ●導電率:±(2%FS+1dgt)または 100mS未満	表示	4.5桁 液晶表示、グリーンバックライト

	<ul><li>■温度:±0.8℃</li><li>●塩分:±0.5%FS</li><li>●溶存酸素:±0.4mg/L</li></ul>		
サンプリング	1回/秒	使用温湿度	0~50℃、85%RH以下(結露なきこ と)
保存温湿度	-10~60℃、85%RH以下(結露なき こと、電池は必ず外してください)	電源	単3電池×6本(付属)、またはACアダプ ター(別売)
電池寿命	●通常測定時:約145時間 ●データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用)	センサープローブ別売	EA742JG-11A~-15からお選び下さい。
サイズ	68(W)×45(D)×177(H)mm	重量	約489g(電池含む)
機能	●データホールド ●MAX/MINメモリ機能 ●グリーンバックライト ●オートパワーオフ(10分 解除可) ●SDカードデータ記録 ●データロガー	付属品	●ソフトケース ●単3形乾電池×6本(テスト用) ●取扱説明書(保証書付)

データは自動記録と手動記録から選択可能。自動記録のサンプリング設定時間は1~3600秒の間で11段階より選択可能

SDカードは別売です。

ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器

記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるCSV形式で、様々な用途に活用できます

測定に合わせてセンサーが交換でき、1台で様々な測定が可能です。

RS232出力端子付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.