

品番：EA742JG-10

品名：データロガ`インテリジ`ェントウォーターチェッカーセット



販売価格	75,100円(税抜) / 82,610円(税込)		
カタログ価格	75,100円(税抜) / 82,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0765ページ		



#### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	IWC-6SD※ESCOオリジナルセット品
仕様	pH電極・温度センサー付	セット内容	●本体+ソフトケース(EA742JG)×1 セット ●pH電極センサー(EA742JG-11A) ×1本 ●温度センサー(EA742JG-15)×1本
測定項目	●pH ●ORP ●導電率 ●温度 ●塩分 ●溶存酸素	測定範囲	●pH:0~14pH ●ORP:-1999~+1999mV ●導電率:0~200.0μS/cm 0.2~2.000mS/cm 2~20.00mS/cm 20~200.0mS/cm ●温度:0~65℃ ●塩分:0~12.00%(0~60℃) ●溶存酸素:0~20.0mg/L
分解能	●pH:0.01pH ●ORP:1mV ●(導電率)0~200.0μS/cm:0.1μS/cm 0.2~2.000mS/cm: 0.001mS/cm 2~20.00mS/cm:0.01 mS/cm 20~200.0mS/cm:0.1 mS/cm ●温度:0.1℃	精度	●pH:±(0.02pH+2dgt) ●ORP:±(0.5%+2dgt) ●導電率:±(2%FS+1dgt)または 100mS未満 ●温度:±0.8℃ ●塩分:±0.5%FS ●溶存酸素:±0.4mg/L

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●塩分:0.01%</li> <li>●溶存酸素:0.1mg/L</li> </ul>		
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●データホールド</li> <li>●MAX/MINメモリ機能</li> <li>●グリーンバックライト</li> <li>●オートパワーオフ(10分 解除可)</li> <li>●SDカードデータ記録</li> <li>●データロガー</li> </ul>	表示	4.5桁 液晶表示、グリーンバックライト
サンプリング	1回/秒	使用温湿度	0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度	-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)	電源	単3電池×6本(付属)、またはACアダプター(別売)
電池寿命	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通常測定時:約145時間</li> <li>●データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用)</li> </ul>	サイズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体:68(W)×45(D)×177(H)mm</li> <li>●温度センサー:φ4mm×101mm(先端)×1.1m</li> <li>●pHセンサー:φ12×160mm×1m</li> </ul>
重量	本体:489g(電池含む)	適合センサー(別売)	EA742JG-11A~-15からお選び下さい。
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ソフトケース</li> <li>●単3形乾電池×6本(テスト用)</li> <li>●取扱説明書(保証書付)</li> </ul>		

測定に合わせてセンサーが交換でき、1台で様々な測定が可能です。

RS232出力端子付

SDカードは別売です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA742JG</p> <p><b>コメント</b></p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.