

品番：EA742MG-12B

品名：[EA742MG-7B用]外部センサー



販売価格	7,000円(税抜)／7,700円(税込)			
カタログ価格	7,000円(税抜)／7,700円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/22 02:39現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0824ページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5664-01
仕様	子機	測定範囲	温度:0～50℃、湿度:20～90%RH
サイズ	66(W)×31(D)×112(H)mm	電源	単3電池×2本(付属)
重量	165g	分解能	温度:0.1℃ 相対湿度:1%RH 熱中症指数:0.1℃ 絶対湿度:0.1g/m3
測定精度	温度:±1℃(10～39.9℃)、±2℃(0～9.9℃、40～50℃)、湿度:±5%RH(30～69%RH)、(25℃時)±10%RH(20%RH～29%RH、70%RH～90%RH)	表示項目	温度、湿度、熱中症指数、絶対湿度、温度プローブ T1・T2 (別売品の温度プローブ接続時)
無線設備の種別	特定小電力機器(429.2MHz)	通信距離	最大100m
測定間隔	約20秒毎	材質	ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS LEDランプカバー:アクリル(PMMA) ネジ穴封入物:ゴム
表示範囲	温度(TA):-20.0℃～70.0℃ 相対湿度(RH):5%RH～99%RH 熱中症指数(WBGT):0.0℃～60.0℃ 絶対湿度(VH):1.0g/m3～99.9g/m3	電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時、25℃時)

設置場所	屋内	使用温湿度範囲	0℃～50℃、0%RH～90%RH(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲	－10℃～55℃、0%RH～95%RH(ただし結露しないこと)		
離れた場所の温湿度をワイヤレスで測定			
壁掛穴付			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.