

品番：EA742MG-7B

品名：[リモコンセンサ-付] 最高最低温湿度計



販売価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)			
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/21 20:10現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0824ページ			

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5664SET
セット内容	親機1台、 子機:(EA742MG-12B×1台)	表示範囲	温度: -20～70℃ 湿度: 5%RH～99%RH 熱中症指数: 0～60℃ 絶対湿度: 1.0g/m3～99.9g/m3
分解能	温度: 0.1℃ 相対湿度: 1%RH 熱中症指数: 0.1℃ 絶対湿度: 0.1g/m3	測定精度	温度: ±1℃ (10～39.9℃)、±2℃ (0～9.9℃、40～50℃)、湿度: ±5% RH (30～69%RH)、 (25℃時)±10%RH (20%RH～29% RH、70%RH～90%RH)
機能	温・湿度の上限・下限アラーム設定(赤色LED、ブザー音でお知らせ)、 子機の温・湿度を同時表示、 温・湿度の最高・最低値メモリ、 矢印マークで温・湿度の傾向を表示、 外部ACアダプタ使用可	表示項目	温度、湿度、熱中症指数、絶対湿度、温度プローブ T1・T2 (別売品の温度プローブ接続時)
表示更新間隔	FAST:(約2分) SLOW:(約4分)	上限/下限アラーム	温度: 0.0℃～50.0℃/0.5℃刻みで設定可能 湿度: 5.0RH～99.0%RH/1%刻みで設定可能 熱中症指数: 0.0℃～50.0℃/0.5℃刻みで設定可能(上限アラームのみ) 絶対湿度: 1.0g/m3～99.5g/m3/0.5g/m3 刻みで設定可能(下限アラームのみ)

LEDランプ	赤色、オフ設定可	ブザー音量	約70dB(10cm離れて)、オフ設定可能
電源	単3乾電池×4本(付属)	電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)
サイズ	120(W)×30(D)×134(H)mm	重量	325g(電池含む)
動作温湿度範囲	0～50℃、0～90%RH(結露しないこと)	保存温湿度範囲	－10～55℃、0～95%RH(結露しないこと)
材質	ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS 操作ボタン:ゴム ネームプレート、LED ランプカバー:アクリル(PMMA) ネジ穴封入:ゴム	設置場所	屋内
5台まで子機(外部センサー)増設可能			
壁掛、スタンド兼用			
＜外部センサー仕様＞ (EA742MG-12B)			
測定範囲	温度:0～50℃、 湿度:20～90%RH、	無線設備の種別	特定小電力機器(429.2MHz)
電源	単3電池×2本(付属)	サイズ	66(W)×31(D)×112(H)mm
重量	165g(電池含む)	測定間隔	約20秒毎
通信距離	最大100m	材質	ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS、 LEDランプカバー:アクリル(PMMA)、 ネジ穴封入物:ゴム
育苗などハウス内の温湿度や土壌中の温度(地温)測定に			
壁掛穴付			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.