

品番：EA742MK-1

品名：熱中症指数モニター



販売価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/04 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0821ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5693
測定項目	WBGT指数、気温、相対湿度	測定範囲	WBGT指数: -2～60℃ 気温(TA): 0～55℃ 相対湿度(RH): 20～90%RH
分解能	温度: 0.1℃ 湿度: 0.1%RH	精度	気温(TA): ±1℃(0～50.0℃)、±2℃(50.1～55.0℃) 相対湿度(RH): ±5%RH(30～70%RH)、±10%RH (30～70%RH範囲外: 25℃時)
電源	単3電池×3本(付属)	アラーム設定範囲	WBGT指数: 0.0～60.0℃ 気温: -10.0～70.0℃ 湿度: 5.0～95.0%RH
サイズ	91(W)×30(D)×110(H)mm	重量	200g
表示範囲	気温: -12.0℃～72.0℃ 相対湿度(RH): 0.0～99.9%RH WBGT: -2.0～60.0℃	電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)
ブザー音量	約65dB(10cm離れて)	センサ	気温(TA): サーミスタ 相対湿度: 静電容量式
動作温湿度	0～55℃、0～90%RH(結露しないこと)	保存温湿度	-10～55℃、0～95%RH(結露しないこと)

表示項目	熱中症指数(WBGT)、気温、相対湿度、時刻	
熱中症予防対策、労働環境の安全管理に		
ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせ。		
屋内、または太陽照射のない屋外で使用いただけます		
熱中症指数(WBGT)、気温、相対湿度のアラーム設定が可能		
熱中症指数(WBGT)、気温、相対湿度、時刻を同時に表示		
最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリー		
壁掛と卓上スタンドの2通りの設置が可能		
熱中症指数(WBGT)とはISO7243/JIS Z 8504で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。		
見やすい大型表示		
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.