

品番 : EA742MK-12A

品名 : 熱中症チェックー



販売価格	30,300円(税抜)／33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜)／33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 22:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0820ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	FUSO-8778
センサー	温度:半導体センサ 湿度:静電容量型	測定項目	WBGT指数、気温、相対湿度、黒球温度
測定範囲	WBGT指数:15~40°C 気温:20~50°C 黒球温度:20~60°C 相対湿度:30~90%RH(15~40°Cの時)	分解能	温度:0.1°C 湿度:0.1%RH
測定精度	WBGT指数:±2°C 気温(TA):±1.2°C 黒球温度(TG):±1.2°C 相対湿度:±3%	WBGTアラーム設定範囲	20.0~37.2°C
電源	単4アルカリ電池×2本(付属)	サイズ	本体:48(W)×30(D)×250(H)mm、 黒球:φ 75mm
重量	約120g	付属品	単4アルカリ電池×2本、取扱説明書(保証書)
使用環境	20~50°C 30~90%RH(結露のないこと)	保管環境	-20~65°C 0~95%RH(結露のないこと)
WBGT指数	屋内:WBGT=0.7WB+0.3TG 屋外:WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA ※WB:湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)	機能	WBGT値アラーム設定、オート(20分)・マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示

応答時間	約15秒		
JIS B 7922準拠(クラス2)			
小型で軽量タイプのハンディー型測定器			
WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!			
φ 75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能			
ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。			
本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置:接地面より1.2~1.5m)			
※本商品は防水・防塵仕様ではありません。雨天時は使用しないでください。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.