

品番：EA742MK-13A

品名：熱中症暑さ指数計(三脚付)



販売価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
カタログ価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/11 08:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



<本体>

測定項目	気温、黒球温度、WBGT指数、 相対湿度	測定範囲	気温:0.0~50.0℃、 黒球温度:0.0~80.0℃、 WBGT指数:0.0~50.0℃、 相対湿度:10.0~95.0%RH
分解能	気温、黒球温度、WBGT指数: 0.1℃、 相対湿度:0.1%RH	精度	気温:±0.6℃、 黒球温度:±2℃、 WBGT指数:±2℃、 湿度:±3%RH(20~90%RH、 20~30℃)、 ±5%RH(その他の範囲)
サンプリング	約2秒	WBGT指数アラーム設定範囲	20.0~49.9℃、ブザー警告
機能	ホールド、最大・最小値表示	使用温湿度	0~50℃、95%RH以下(結露 なきこと)
保存温度	-10~50℃(結露なきこと)	電源	9V電池×1個(付属)
電池寿命	連続使用で約600時間(アラームなし)	サイズ	本体:71(W)×30(D)×275(H) mm、 黒球:φ60mm
ケースサイズ	360(W)×73(D)×225(H) mm	重量	240g(電池含む)
付属品	ハードケース、三脚	アラーム警報付	設定値(任意のWBGT指数)に

			なるとブザーでお知らせします。
カメラ用三脚に固定できるネジ穴付			
WBGT指数の測定環境設定機能付			
熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用されるWBGT指数をはかることができます。			
<三脚>			
取付ねじ	UNC1/4"	高さ	1250~1550mm
専用ケース付			

代替品

	品番	EA742MK-13C
	コメント	変更点:風速値入力機能追加

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.