

品番：EA742MK-13B

品名：熱中症暑さ指数計(三脚付)

				販売価格	35,500円(税抜)／39,050円(税込)		
				カタログ価格	35,500円(税抜)／39,050円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 06:22現在)		
				商品入数	1	販売単位	個
				カタログページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-170GT※三脚付きセット品
測定項目	温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度	測定範囲	温度:0.0～50.0℃、 黒球温度:0.0～80.0℃、 WBGT指数:0.0～50.0℃、 相対湿度:10.0～95.0%RH
分解能	温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、 相対湿度:0.1%RH	精度	温度:±0.6℃、 黒球温度:±1.2℃(20.0～60.0℃)、 ±2.0℃(左記以外) WBGT指数:±2℃ 湿度:±3%RH(30～90%RH、 at20～40℃)、±5%RH(その他の範囲)
サンプリング	約2秒	WBGT指数アラーム設定範囲	20.0～49.9℃(0.1℃単位)
機能	室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能	使用温湿度	0～50℃、95%RH以下(結露なきこと)
保存温度	-10～50℃(結露なきこと)	電源	9V電池6F22 1個(付属)
電池寿命	連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)	サイズ	本体:71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部:φ60mm

重量	約250g(電池含む)、三脚約945g	付属品	ハードケース、三脚
アラーム警報付	設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。		
＜本体＞			
・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用されるWBGT指数をはかることができます。			
・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き			
＜三脚＞			
専用ケース付			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA742MK-13C コメント 変更点:全高(1550mm→1520mm)
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.