

品番：EA742MK-13C

品名：熱中症暑さ指数計(三脚付)



販売価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)			
カタログ価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 04:43現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0821ページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-170GT H4748※三脚付きセット品
測定項目	温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度	測定範囲	温度:0.0～50.0℃、 黒球温度:0.0～80.0℃、 WBGT指数:0.0～50.0℃、 相対湿度:10.0～95.0%RH
WBGT指数アラーム設定範囲	20.0～49.9℃(0.1℃単位)	分解能	温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、 相対湿度:0.1%RH
精度	温度:±0.6℃、 黒球温度:±1.2℃(20.0～60.0℃)、 ±2.0℃(上記以外) WBGT指数:±2℃ 湿度:±3%RH(30～90%RH、 at20～40℃)、 ±5%RH(上記以外)	機能	室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	本体:71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部: φ 60mm
重量	本体:約250g(電池含む)、三脚:約1280g	サンプリング	約2秒
保存温度	－10～50℃(結露なきこと)	電池寿命	連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
付属品	ハードケース、三脚、指針シール(3種1	音量	約75dB

	シート)、取扱説明書		
風速設定範囲	0.1～3.0m/sの範囲において0.1m/s 単位で設定可能	適合規格	JIS B 7922:2023 クラス2適合 ＜クラス2の測定範囲＞ WBGT指数:15.0～45.0℃ 温 度:20.0～40.0℃ 黒球温度:20.0～60.0℃ 湿 度:30.0～90.0%rh 風 速:0.3～3.0m/s
使用環境	0～50℃、95%rh以下（結露なきこと）	材質	本体:ABS樹脂 黒球:銅
三脚	高さ:520～1520mm、 三脚取付ねじ:UNC1/4” 専用ケース付		
高温環境での作業の安全管理に			
道路、保線工事、農作業に			
★EA742MK-14（別売）を取り付けることで、温湿度検出部および本体ケース部を熱源の輻射熱から保護することができます。			
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となつたハンディタイプの測定器です。			
電子式湿球黒球温度（WBGT）指数計 JIS B 7922:2023 クラス2 に適合。スポーツ活動、日常生活、労働における熱中症予防の目安に使用することができます。			
体感温度（暑さ）を目で見て熱中症の予防にお役立てください。			
黒球付き:直射日光による輻射熱（黒球温度）をはかることができます。			
WBGT指数の他に温度、黒球温度、湿度も表示するため、各種用途に応じて使用することができます。			
三脚固定用ネジ穴付			
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			
※防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。			