

品番：EA742MK-15

品名：熱中症暑さ指数計



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-180GT
サイズ	本体: 60(W)×25(D)×122(H)mm、 黒球: φ40mm	重量	70g
材質	ケース、黒球: ABS樹脂	電源	コイン形リチウム電池(CR2032)×2個 (付属)
分解能	0.1℃/0.1%RH	測定範囲	暑さ指数(WBGT): 0.0~50.0℃ 温度: 0.0~50.0℃ 湿度: 10.0~95.0%RH
測定精度	暑さ指数(WBGT): ±2.0℃(20.0~40.0℃)、±0.3℃(左記以外) 温度: ±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外) 湿度: ±5.0%RH(30.0~90.0%RH、 at20~30℃)、±7.0%RH(上記以外)	測定項目	暑さ指数(WBGT)、温度、湿度、黒球温度 (表示なし)
付属品	ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、 ベルト装着部品×1個、キーリング×1 個		

JIS B 7922クラス2準拠

熱中症の注意レベルをバーグラフで表示

設定した熱中症レベルに達するとブザー音やLED点滅でお知らせ

持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属

2つの指針(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)よりバーグラフを選択可能


測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能

幅斜熱を測定可能な黒球付

ネックストラップ1本、カラビナ1個、ベルト装着部品1個、キーリング1個付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p>品番 EA742MK-15A</p> <p>コメント 変更点:JIS規格</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.