

品番：EA742MK-21A

品名：熱中症暑さ指数計



販売価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
カタログ価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
在庫数	最新在庫: 196 (2026/05/22 02:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0806ページ		



### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	HI-302BB
測定項目	温度、相対湿度、WBGT	測定範囲	温度:0.0~+50.0°C 相対湿度:20.0~90.0%RH WBGT:0.0~+50.0°C
分解能	温度:0.1°C 相対湿度:0.1%RH WBGT:0.1°C	測定精度	温度:±0.6°C(+20.0~+50.0°C)、 ±1.0°C(左記以外) 相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(左記以外) WBGT:±2.0°C
電源	単4型乾電池×2本(付属)	サイズ	59(W)×45(D)×117(H)mm
重量(g)	約95g(電池含む)	材質	ABS樹脂
三脚ねじ径	1/4"		

黒球式

屋内・屋外でも使用可能

熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。

WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。

4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)


※製品に三脚は付属していません。

WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。

JIS B 7922 (2017 クラス2) 準拠

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA742MK-3A</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.