

品番：EA742MK-22

品名：熱中症暑さ指数計



販売価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
カタログ価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/26 20:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0806ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	HI-302
測定項目	温度、相対湿度、WBGT	測定範囲	温度:0~+50.0°C 相対湿度:20.0~90.0%RH WBGT:0.0~50.0°C
分解能	温度:0.1°C 相対湿度:0.1%RH WBGT:0.1°C	測定精度	温度:±0.6°C(+20.0~+50.0°C)、 ±1.0°C(左記以外) 相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、 ±10%RH(左記以外) WBGT:±2.0°C
測定間隔	約15秒毎	アラーム音量	70 dB、OFF
使用温湿度	0~+50°C、10~90%RH以下(但し、 結露のないこと)	保存温湿度	-10~+55°C、10~90%RH以下(但し、 結露のないこと)
サイズ	59(W)×23(D)×78(H)mm	重量	約80g(電池含む)
材質	ABS樹脂	電源	単4形乾電池×2本(付属)
機能	・熱中症危険レベルアラーム ・MAX/MINメモリ機能	付属品	・取扱説明書(保証書付き) ・ベルト
校正	可(気温、相対湿度)	注意	・本器は熱中症や風邪の発症を完全に 防止できる製品ではありません。風邪 や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・ 輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別 ・健康状態、その時の活動状況(運動

や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。

- ・製品の特性を充分発揮させるために、直射日光が当たらない室内・屋外にてご使用下さい。

屋内での使用可能

熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。

4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.