

品番：EA742MK-25

品名：熱中症&風邪チェッカー(携帯用)

	販売価格	2,200円(税抜)／2,420円(税込)		
	カタログ価格	2,200円(税抜)／2,420円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/29 07:56現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	HV-600W
測定範囲	温度:0～+50℃、湿度:20～90%RH	分解能	温度:0.1℃、湿度:1%RH
測定精度	温度:±1.5℃ (0～+40℃)、±2℃ (左記以外)、湿度:±10%RH	使用温度範囲	0～40℃、80%RH (結露がない事)
保存温度範囲	-10～60℃、80%RH (結露がない事)	サイズ	70(W)×12(D)×26(H)mm
重量	約20g	電源	CR-2032×1個(付属)
電池寿命	6ヶ月 (1日あたり約6時間使用した場合)、約1000時間 (連続使用時)、※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。	機能	熱中症・風邪の警戒レベルを4段階LEDとブザーでお知らせ
付属品	ストラップ		
熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式			
温度、湿度のデュアル表示も			
ネックストラップ付き。首からぶら下げても、鞆やベビーカーに取り付けてもご使用いただけます。			
熱中症/乾燥の警戒レベルをLEDと音でお知らせ			
センサー	サーミスタ、セラミック抵抗式		

代替品



品番 EA742MK-51A
コメント 携帯用ではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.