

品番：EA742MK-28

品名：デジタル熱中症指数計



販売価格	5,000円(税抜)／5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜)／5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0（2024/05/19 05:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	HI-300
測定範囲	温度:-10～+50℃、湿度:20～90% RH	分解能	温度:0.1℃、湿度:1%RH
測定精度	温度:±1℃(+10～+40℃)、±2℃(左記以外)/湿度:±5%RH(40～70%RH 温度20～+30℃の時)、±10%RH(左記以外)	サイズ	122(W)×17(D)×136(H)mm
重量	約160g(電池含む)	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	約1年間(アルカリ電池使用のとき)	アラーム設定	温度:-50～+70℃、湿度:0～99% RH、熱中症(WBGT)指数:-50～+70℃(使用温湿度範囲内で設定してください。)
サンプリング	約1回 / 4秒	センサー	温度:サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式
使用温湿度	-10～+50℃、20～90%RH(但し、結露のないこと)	保存温湿度	10～+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
機能	熱中症指数、時計機能、最高/最低表示、アラーム機能		
熱中症/乾燥の警戒レベルをLEDと音でお知らせ			
大型液晶の卓上デジタル熱中症指数計			

スタンド機能、壁掛用フック穴付
熱中症指数のレベルをLCD上に4段階で表示します
温度、湿度、熱中症（WBGT）指数、熱中症指数レベル、時刻表示機能付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA742MK-36 コメント 仕様ご確認下さい。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.