

品番：EA742MK-2A

品名：熱中症指数モニター(携帯型)

	販売価格	6,500円(税抜)／7,150円(税込)		
	カタログ価格	6,500円(税抜)／7,150円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 10 (2024/05/12 12:08現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0836ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5694A
測定項目	温度(TA)、相対湿度(RH)	測定範囲	WBGT:0～60℃、 気温(TA):0～50℃、 相対湿度(RH):20～90%RH
分解能	WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:1%RH	測定精度	気温(TA):±1.0℃、 相対湿度(RH): ±5%RH(30～69%RH)、 ±7%RH(20%RH～29%RH、70% RH～90%RH)/25℃時
WBGTアラーム設定範囲	20.0～60.0℃ (0.1℃刻みで設定可能)	電源	CR2032×1個(付属)
サイズ	37(W)×22(D)×174(H)mm	重量	約65g(電池含む)
表示項目	熱中症指数(WBGT)、 温度(TA)、相対湿度(RH)、 乾燥指数(絶対湿度VH)、 露点(DEW)	表示範囲	WBGT:0～60℃、 温度(TA):-10～60℃、 相対湿度(RH):5～99%RH、 乾燥指数(絶対湿度VH):1.0～99.9g /m3、 露点(DEW):-25.3～59.8℃
電池寿命	約300時間	測定間隔	約2秒毎
センサ	温度:バンドギャップ式 相対湿度:静電容量式	ブザー音量	約60dB(10cmの距離にて)

動作環境	0～50℃、0～90%RH(結露しないこと)	保存環境	－10～55℃、0～95%RH(結露しないこと)
オートパワーオフ	約15分(±90秒)間、未操作の状態が続くと、自動で電源オフ(解除可能)		
ストラップ付			
ブザーでアラームをお知らせ。			
最高値、最低値メモリー、表示ホールド、オートパワーオフ機能(解除可能)付			
表示ホールド機能、 オートパワーオフ機能(解除可能)付			
熱中症の危険性を知るために			
労働環境の安全管理に			
屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に			
乾燥指数(絶対湿度VH):季節性インフルエンザの流行を知るために			
露点(DEW):塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に			
温度・相対湿度 作業環境や室内の温度・湿度の管理に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.