

品番：EA742MK-3

品名：熱中症指数モニター(黒球型)



販売価格	5,000円(税抜)／5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜)／5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5698
表示項目	WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度	測定項目	WBGT指数、温度、相対湿度、黒球温度
測定範囲	WBGT(熱中症指数):0～50℃、温度:0～50℃、相対湿度:20～90%RH、黒球温度:0～80℃	分解能	WBGT(熱中症指数):0.1℃、温度:0.1℃、相対湿度:0.1%RH、黒球温度:0.1℃
精度	WBGT(熱中症指数):±2.0℃(INモード/OUTモード)、温度:±0.6℃(20.0～50.0℃)、±1℃(0.0～19.9℃)、相対湿度:±5%RH(30.0～90.0%RH)、±10%RH(20.0～29.9%RH) 25℃時、黒球温度:±0.6℃(20.0～60.0℃)、±1℃(0.0～19.9℃、60.1～80.0℃)	WBGTアラーム設定範囲	20～50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(付属)	サイズ	67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm
重量	90g(電池含む)	電池寿命	約6か月(25℃、アラーム動作なしの場合)
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)、ベルト、アタッチメント		

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の嚴重警戒、危険の範囲で動作)

暑熱の作業現場での安全管理に、屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理に
WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示
アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能
両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能
JIS B 7922準拠(クラス2)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA742MK-3A コメント 変更点:測定範囲(黒球温度)
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.