

品番：EA742MK-30A

品名：熱中症暑さ指数計(電波時計付)



販売価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2026/03/26 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0807ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-161GT
測定範囲	温度:0～+50℃、 湿度:20～95%RH	暑さ指数	0～50℃(演算値)
測定精度	温度:±1.0℃(10～40℃)、±2.0℃(その他) 湿度:±5%RH(40～80%RH) (at20～30℃)、±8%RH(その他)	機能	WBGT値の表示、アラーム設定、電波時計付
電源	単3電池×3本(付属)	サイズ	230(W)×27(D)×164(H)mm
重量	約530g(電池含む)	材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
測定項目	温度、湿度、暑さ指数	分解能	温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、暑さ指数:1℃
サンプリング	約30秒	センサ	温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ
警報機能	暑さ指数0～50℃の範囲において1℃刻みで設定可能	音量	オンオフ切り替え 大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
時計	電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示	時計精度	・標準電波の受信に成功している場合:±1秒 ・電波を受信していない場合:±45秒(月差) (クォーツ精度で動作)

使用環境	0～50℃、95%rh以下（結露なきこと）	電池寿命	約1年10ヶ月 （アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合）
付属品	取扱説明書		
設定したWBGT表示を超えると音とLEDで警告します。			
壁掛け、卓上のどちらでも設置できます。			
室内の暑さ指数（WBGT指数）と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定器です。			
室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。			
本製品は、日射のない室内の暑さ指数（WBGT）、温度、湿度をはかるものです。			
大型液晶を採用しているため、見やすくなっております。			
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません。			
トレーサビリティ校正・JCSS校正：対応 ※JCSS校正は温度と湿度のみ対応です。			
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

代替品

	品番	EA742MK-36
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.