

品番：EA742MK-36

品名：デジタル熱中症指数計

		販売価格	7,640円(税抜)／8,404円(税込)		
		カタログ価格	7,640円(税抜)／8,404円(税込)		
		在庫数	最新在庫: 70 (2026/03/27 00:07現在)		
		商品入数	1	販売単位	台
		カタログページ	0807ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5686
測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)	測定範囲	WBGT指数:0～60℃、 温度:0℃～50.0℃(最小表示:0.1℃)、 相対湿度:20%RH～90%RH(最小表示:1%RH)
分解能	熱中症指数:0.1℃、温度:0.1℃、相対湿度:1%RH	測定精度	温度:±1℃(10.0℃～39.9℃)、±2℃(0℃～9.9℃、40.0℃～50.0℃)、 相対湿度:±5%RH(30%RH～69%RH)、±10%RH(20%RH～29%RH、70%RH～90%RH)、25℃時
熱中症指数アラーム設定範囲	21.0～60.0℃(0.5℃刻みで設定可能)	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	108(W)×28(D)×133(H)mm	重量	240g(電池含む)
表示項目	おまかせモード:熱中症指数または乾燥指数/温度/相対湿度/時刻 熱中症指数モード:熱中症指数/温度/相対湿度/時刻 乾燥指数モード:乾燥指数/温度/相対湿度/時刻	表示範囲	温度:－9.9～60℃ 湿度:10～99%RH 熱中症指数:0.0～60.0℃ 乾燥指数:1.0～99.9g/m3
時計精度	1分以内/月	乾燥指数下限アラーム	マニュアルモード: 1～30g/m3(0.1g/m3刻みで設定可能)

			アラームオフも可能。
温度上限/下限アラーム	0～50℃ (0.5℃刻みで設定可能)	湿度上限/下限アラーム	20%RH～90%RH (1%RH刻みで設定可能)
センサ	温度:バンドギャップ式 湿度:静電容量式	サンプリング	20秒毎
ブザー音量	約75dB(30cm離れて)	電池寿命	約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
動作環境	0℃～50℃/10%RH～90%RH(ただし、結露しないこと)	保存環境	－10℃～55℃/0%RH～95%RH(ただし、結露しないこと)
材質	本体・スイッチ・スタンド・電池ふた: ABS ネームプレート:アクリル (PMMA)		
季節性インフルエンザ対策に、熱中症対策に、労働衛生管理、家庭の健康管理に			
壁掛と卓上の2通りの設置が可能			
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示			
温度・相対湿度の上限と下限アラームが設置可能			
暑熱環境の危険ランクを4段階表示			
インフルエンザの危険ランクを2段階表示			
選べる3つのモード(乾燥指数モード、熱中症指数モード、おまかせモード)			
屋内型			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.