

品番：EA742MK-37

品名：デジタル熱中症指数計



販売価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 226 (2026/03/29 19:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0807ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5687
測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度	測定範囲	熱中症指数:0~60℃、 温度:0~50.0℃、 相対湿度:20%RH~90%RH
分解能	熱中症指数:0.1℃、温度:0.1℃、相対湿度:1%RH	測定精度	温度:±1℃(10.0℃~39.9℃)、 ±2℃(0.0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 相対湿度(25℃時):±5%RH(30%RH~69%RH)、 ±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)
電源	CR2032×1個(付属)	サイズ	47(W)×12.5(D)×82(H)mm
重量	約40g(電池含む)	表示項目	おまかせモード: 熱中症指数または乾燥指数/温度/相対湿度/時刻 熱中症指数モード: 熱中症指数/温度/相対湿度/時刻 乾燥指数モード: 乾燥指数/温度/相対湿度/時刻
付属品	ストラップ、取扱説明書	表示範囲	温度:-9.9~60℃ 湿度:10~99%RH 熱中症指数:0.0~60.0℃ 乾燥指数:1.0~99.9g/m3

時計精度	1分以内/月	熱中症指数上限アラーム	マニュアルモード: 21.0~60.0℃(0.5℃刻みで設定可能) アラームオフも可能。
乾燥指数下限アラーム	マニュアルモード: 1~30g/m ³ (0.1g/m ³ 刻みで設定可能) アラームオフも可能。	センサ	温度:バンドギャップ式 相対湿度:静電容量式
サンプリング	20秒毎	ブザー音量	約70dB(10cm離れて)
電池寿命	約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)	動作環境	0℃~50℃、10%RH~90%RH(ただし、結露しないこと)
保存環境	-10℃~55℃、0%RH~95%RH(ただし、結露しないこと)	材質	本体・スイッチ・電池フタ:ABS ネームプレート:アクリル(PMMA)

一年中、温度や湿度をみはり、快適で健康なくらし環境に、労働衛生管理に、家庭の健康管理に

屋内型・携帯パーソナルタイプです。

ストラップ付(壁掛設置可)

暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示

ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)

夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。熱中症指数(WBGT)28℃以上で「嚴重警戒」、31℃以上で「危険」

冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)7g/m³以下で「警戒」

乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示

熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.