

品番 : EA742MK-38

品名 : デジタル熱中症指数計



販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0821ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5690
測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度	測定範囲	温度:0~50.0°C、湿度:20~90%RH
分解能	熱中症指数:1°C、温度:0.1°C、湿度:1%RH	測定精度	温度:±1°C(10.0~39.9°C) ±2°C(0.0~9.9°C, 40.0~50.0°C) 湿度:±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(20~29%RH, 70~90%RH)
電源	CR2032×1個(付属)	サイズ	62(W)×40(D)×12.5(H)mm
重量	26g(電池含む)	表示項目	熱中症指数(WBGT)、熱中症予防指針、温度、湿度
WBGT指数アラーム設定範囲	WBGTが28°C以上で厳重警戒アラーム、31°C以上で危険アラーム	付属品	ストラップ、取扱説明書
熱中症の危険レベル表示	注意、警戒、厳重警戒、危険(液晶バー表示)	表示範囲	熱中症指数:0~50°C 温度:0~60°C 湿度:10~99%RH
センサ	温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗	サンプリング	20秒毎
熱中症指数上限アラーム	厳重警戒(28°C~30°C)、危険(31°C以上)	ブザー音量	約65dB(10cm離れて)

電池寿命	約1年(周囲温度25°C、アラーム動作なしの場合)	動作環境	0°C~50°C、10%RH~90%RH(ただし、結露しないこと)
保存環境	-10°C~55°C、0%RH~95%RH(ただし、結露しないこと)	材質	本体・ボタン・スタンド・電池ふた:ABS
屋内用(※屋外で使用する場合は、黒球付き熱中症指数計:EA742MK-3Aをご使用ください。)			
公共施設などに			
熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせします			
ストラップ付			
電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム			
熱中症指数(WBGT)を数値で表示			
熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示(注意、警戒、厳重警戒、危険 の4つのレベル表示)			
最高値、最低値を自動メモリー			
ブザー音のオン/オフ機能付き			
熱中症指数(WBGT)とはISO7243/JIS Z 8504で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指標です。			
熱中症指数が28°Cまたは31°Cに達すると自動的にアラームが作動			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

代替品

	品番 EA742MK-38A コメント ブザー-オフ設定可能、ブザー-ボタン追加
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.