品番: EA742MK-38A

品名:デジタル熱中症指数計



販売価格	<b>1,600円</b> (税抜)/1,760円(税込)					
カタログ価 格	1,600円(税抜)/1,760円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>104</b> (2025/11/22 18:53現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ						













熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせします

## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5690D
測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度	表示範囲	熱中症指数:0~50℃ 温度:0~60℃ 湿度:10~99%RH
分解能	熱中症指数:1℃、温度:0.1℃、湿度: 1%RH	測定精度	温度:±1℃(10.0~39.9℃) ±2℃(0.0~9.9℃、40.0~50.0℃) 湿度:±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(20~29%RH、70~90% RH)
電源	CR2032×1個(付属)	サイズ	62(W)×40(D)×12.5(H)mm
重量	26g(電池含む)	動作環境	0℃~50℃、10%RH~90%RH(ただ し、結露しないこと)
熱中症指数上限アラーム	厳重警戒(28℃~30℃)、危険(31℃ 以上)	電池寿命	約1年(周囲温度25℃、アラーム動作 なしの場合)
熱中症の危険レベル表示	注意、警戒、厳重警戒、危険(液晶バー 表示)	材質	本体・ボタン・スタンド・電池ふた:ABS
ブザー音量	約65dB(距離10cm)	保存環境	-10℃~55℃、0%RH~95%RH(た だし、結露しないこと)
センサ	温度:サーミスタ	サンプリング	20秒毎

公共施設、介護施設などに						
熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つのレベル表示)						
熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動します。						
ブザー音のオン/オフ機能付き						
最高値、最低値を自動メモリー						
ストラップ付						

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

屋内用(※屋外で使用する場合は、黒球付き熱中症指数計:EA742MK-3Aをご使用ください。)

湿度:高分子抵抗

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.