

品番 : EA742MK-3A

品名 : 热中症指数モニター(黒球型)



販売価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
カタログ価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
在庫数	最新在庫: 244 (2026/02/10 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0806ページ		



## 仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	AD-5698B
測定項目	WBGT指数、温度、相対湿度、黒球温度	測定範囲	WBGT(熱中症指数):0~50°C、温度:0~50°C、相対湿度:20~90%RH、黒球温度:0~80°C
分解能	WBGT(熱中症指数):0.1°C、温度:0.1°C、相対湿度:0.1%RH、黒球温度:0.1°C	精度	WBGT(熱中症指数):±2.0°C(INモード/OUTモード)、温度:±0.6°C(20.0~50.0°C)、±1°C(0.0~19.9°C)、相対湿度:±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(20.0~29.9%RH) 25°C時、黒球温度:±0.6°C(20.0~60.0°C)、±1°C(0.0~19.9°C)、60.1~80.0°C)
WBGTアラーム設定範囲	20~50°C(0.1°C刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm	重量	90g
付属品	取扱説明書、ベルト、アタッチメント	材質	ABS
三脚ねじ径	1/4"¢"	電池寿命	約6か月(25°C、アラーム動作なしの場合)

使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能

おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)

暑熱の作業現場での安全管理に、屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に

WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示

アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)

両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能

JIS B 7922:2023適合品(クラス2)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.