

品番：EA742MK-3S

品名：熱中症指数モニター(黒球型/三脚付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 07:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---|---------------|--|
| セット内容 | 熱中症指数モニター(黒球型) 単4電池×4本 三脚 収納バッグ | | |
| 熱中症指数モニター | | | |
| 表示項目 | 熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度、黒球温度 | 測定項目 | 温度、相対湿度、黒球温度 |
| 測定範囲 | 【熱中症指数(WBGT)】 0～50℃ (表示範囲 -2～52℃、最小表示 0.1℃) 【温度】 0～50℃ (表示範囲 -2～52℃、最小表示 0.1℃) 【相対湿度】 20～90%RH (表示範囲 0.1～99.9%RH、最小表示 0.1%RH) 【黒球温度】 0～70℃ (表示範囲 -2～72℃、最小表示 0.1℃) | 測定精度 | 【温度】 ±0.6℃ (20.0～50.0℃)、±1℃ (0.0～19.9℃) 【相対湿度】 ±5%RH (30.0～90.0%RH)、±10%RH (20.0～29.9%RH) 25℃時 【黒球温度】 ±0.6℃ (20.0～60.0℃)、±1℃ (0.0～19.9℃、60.1～70.0℃) |
| 分解能 | WBGT(熱中症指数): 0.1℃ 温度: 0.1℃ 相対湿度: 0.1%RH 黒球温度: 0.1℃ | WBGTのアラーム設定範囲 | 設定モード 20～50℃ (0.1℃刻みで設定可能) 上限値アラーム設定のみ |

| | | | |
|------------|---|------|---|
| アラームブザー 音量 | 大:約70dB 小:約60dB(距離10cm) ブザーオフ(設定可能) | 動作環境 | 温度 0~50℃ 相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと) 風速0.3m/s以上 |
| サイズ | 本体:67.5(W)×47.5(D)×114.5(H) mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む) | 黒球 | 外径:φ40mm、厚さ:1.8mm 材質:耐熱ABS 放射率:0.94 |
| 重量 | 約90g(電池含む) | 電源 | 単4電池×2個(付属) |
| 電池寿命 | 約6か月(25℃、アラーム動作なしの場合) | 付属品 | 取扱説明書、ベルト、アタッチメント |
| 三脚 | | | |
| 取付ねじサイズ | UNC1/4" | サイズ | 縮長:約280mm 使用時最低高:約260mm 全高:約1030mm |
| 重量 | 約420g | 付属品 | モバイルホルダー アクションカメラ用トライポッドマウント 三脚ケース |
| 収納バッグ | | | |
| 容量 | 14L | サイズ | 410(W)×140(D)×255(H)mm |
| 重量 | 800g | 材質 | ポリエステル |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.