

品番：EA742MK-45

品名：デジタル熱中症指数計(黒球型)



販売価格	7,500円(税抜)／8,250円(税込)		
カタログ価格	7,500円(税抜)／8,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



熱中症の危険度をアラームと表示でお知らせします。

仕様

メーカー	ユニット (UNIT)	型番	KO392
測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 (相対湿度)、黒球温度 (表示なし)	測定範囲	WBGT指数:0.0～50.0℃、 温度:－9.9℃～60.0℃、 相対湿度:0.1%RH～99.9%RH
分解能	熱中症指数:0.1℃、 温度:0.1℃、 相対湿度:0.1%RH	測定精度	熱中症指数 15.0～40.0℃:±2℃、それ以外: ±3℃ 温度 20.0～50.0℃:±0.6℃、それ以外: ±1℃ 相対湿度 30.0～90.0%:±5.0%RH、それ以外: ±10%
電源	CR2032コイン形リチウム電池×1個 (DC3V)	サイズ	60(W)×33(D)×112(H)mm 黒球: φ 30mm
重量	約79g (電池含む)	電池寿命	約8カ月 (1日4時間使用時)
警告アラーム	音量3段階 大/中/小	保管環境	温度:-10.0～60.0℃ 湿度:0.0～100.0% (結露なきこと) 風速:0.3～3m/s
使用環境	温度:5.0～60.0℃ 湿度:20.0～80.0% (結露なきこと)	付属品	カラビナ、バンド (長短各1本)

日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、実際に体を感じる暑さを数値化します。
屋内外を問わず熱中症のリスクの把握ができ、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。
設置方法も選べ、様々な現場に柔軟に対応できます。
クラス2
IS B 7922:2023に準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.