

品番：EA742MK-45A

品名：デジタル熱中症指数計(黒球型)



販売価格	4,200円(税抜)／4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜)／4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 140 (2025/06/19 22:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	小林薬品(RABLISS)	型番	KO392
測定項目	・熱中症指数(WBGT) ・温度 ・湿度(相対湿度) ・黒球温度(表示なし)	測定範囲	・WBGT指数:0.0～50.0℃ ・温度:－9.9℃～60.0℃ ・相対湿度:0.1%RH～99.9%RH
分解能	・熱中症指数:0.1℃ ・温度:0.1℃ ・相対湿度:0.1%RH	測定精度	・熱中症指数 15.0～40.0℃:±2℃、それ以外: ±3℃ ・温度 20.0～50.0℃:±0.6℃、それ以外: ±1℃ ・相対湿度 30.0～90.0%:±5.0%RH、それ以外: ±10%
電源	CR2032コイン形リチウム電池×1個 (DC3V)	サイズ	約60(W)×33(D)×112(H)mm 黒球: φ 30mm
重量	約79g(電池含む)	電池寿命	約8カ月(1日4時間使用時)
警告アラーム	音量3段階 大/中/小	保管環境	温度:-10.0～60.0℃ 湿度:0.0～100.0%(結露なきこと) 風速:0.3～3m/s
使用環境	温度:5.0～60.0℃ 湿度:20.0～80.0%(結露なきこと)	付属品	カラビナ、バンド(長短各1本)

日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、実際に体を感じる暑さを数値化します。
WBGT・気温・湿度・輻射熱を1台でまとめて測定できます。
屋内外を問わず熱中症のリスクの把握ができ、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。
設置方法も選べ、様々な現場に柔軟に対応できます。
危険レベルに応じた4段階アラーム付きです。
クラス2
JIS B 7922:2023準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.