

品番 : EA742XB

品名 : アスマン式通風乾湿計



販売価格	98,200円(税抜)／108,020円(税込)		
カタログ価格	98,200円(税抜)／108,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 15:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0814ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-RHG
測定範囲	0～50℃(補助目盛付) 二重管温度計(青照)	温度計精度	±0.2℃(0～30℃)、±0.3℃(左記以外)
通風速度	3～5m/s	電源	単1電池×2本(付属)またはACアダプタ(付属)
サイズ	80(W)×110(D)×450(H)mm	本体重量	約740g(電池除く)
専用スタンド	EA742XB-11(別売)	目盛	0.2℃
付属品	専用ACアダプタ、湿球布×20本、給水ボトル、ダストカバー、湿度計算尺、キャリングケース(スタンド収納可) 取扱説明書、試験成績書		

安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。

湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。

AC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。

屋内外兼用

携帯・設置が簡単で、難しいメンテナンスを必要とせず、長期間安定した正確な測定が可能です。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.