

品番：EA743AD-2

品名：デジタル温度・湿度・風速計



販売価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 (2025/06/26 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	WS-02
測定範囲	風速:0.6~30m/s(精度±3%rdg)、 温度:0~+50℃(精度±1℃)、 湿球温度:-22~+70℃(精度±1℃)、 湿度:10~90%(精度±5%)	分解能	0.1℃/0.1%RH/0.1MPs
記憶容量	2,400データ	本体メモリー容量	99点
サイズ	本体:70×40×171(H)mm、 センサー:76×48×173mm、 プロベラ部:約Φ68mm コード長:1m	重量	約365g(電池含む)
電源	単4(1.5V)電池×4本(付属)またはAC アダプター(別売)	電池寿命	約45時間
センサー	風速:ペーン式	表示	ドットマトリックスLCD
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し、結露 のないこと)	保存温湿度	-10~+50℃、75%RH以下(但し、結 露のないこと)
付属品	USBケーブル、WINDOWS XP/7対応 ソフトウェア、キャリングケース		

風量は事前にダクト面積を入力することで自動演算値を表示します

温度(周囲環境温度、湿球温度)、湿度も同時に測定可能です

表示はドットマトリックス式で、多彩な表示項目のパターンが選べます

ベーン型セパレート式のデータロガー、デジタル風速・風量計

風量測定機能付(演算式)

#### 代替品



**品番** EA739AR-2  
**コメント** 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.