

品番：EA743AD-4

品名：デジタル風速・風温計



販売価格	63,800円(税抜)／ 70,180円(税込)		
カタログ価格	63,800円(税抜)／70,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/15 01:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0812ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	WS-06
測定項目	風速、風量、温度	表示	液晶表示、バックライト付
測定範囲	(23℃±5℃のとき) ◆風速： 0.20～5.00m/s (分解能:0.01m/s) 5.0～25.0m/s (分解能:0.1m/s) 0.70～18.00km/h (分解能:0.01km/h) 18.0～72.0km/h (分解能:0.1km/h) 【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a) のどちらか大きい方】 ※a=0.1m/s、0.3km/h、 F=full scale(フルスケール) ◆風量(1分間あたりの風量): 0～45,000m3/min (分解能:0.006m3/min～(面積範囲 の設定による)) (面積範囲:0.001～30.000㎡) ◆温度：	サンプリングタイム	1回/秒

	0～+50℃ (分解能:0.1℃) (精度:±0.8℃)		
センサー	風速センサー:熱線(ホットワイヤー) 温度センサー:サーミスタ	使用温湿度	0～+50℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと)	サイズ	本体:68(W)×45(D)×177(H)mm センサー:φ12×250～950mm
コード長	1.2～1.9m	重量	本体:約380g(電池含む) センサー:約125g
電源	単3形乾電池×6本(付属) または、ACアダプター(別売)	電池寿命	通常測定時:約35時間 (風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
機能	・MAX/MIN表示 ・データホールド ・ゼロ調整 ・オートパワーオフ(約10分/解除可能) ・グリーンバックライト	付属品	・センサープローブ ・収納ケース ・風速センサー ・取扱説明書(保証書付)
校正	可(風量は不可)	用途	各種作業現場や、研究機関、製造業での風速測定に。
スタンド付			
風量も測れる熱線式タイプ			
風速測定と風速センサー部にある温度センサーによる周囲温度測定が可能です。			
風速センサーは微小風速の測定に便利なホットワイヤ方式。センサープローブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。			
別売のKタイプとJタイプの熱電対センサーによる温度測定も可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.